

ラベルアプリケーターAPFシリーズ 取扱説明書

この度はトーワ(株)ラベルアプリケーターAPFシリーズをお買い求めいただき、誠に有難う御座います。
下記内容をよくお読みになり、大切にお使い下さいます様、よろしくお願い申し上げます。

APF Series

***** 使用の方法 *****

- 1 ラベルホルダーはOPENの方向に回すと手前に外れます。ラベルをセットし、ホルダーをシャフトに差し込み、CLOSE位置に回して戻します。
- 2 底蓋固定枠をOPEN側に外し底蓋を開けます。ラベルの表面が上向きになる様に透明なラベル押さえの下を通します。
- 3 ラベル押さえを通したラベルを剥離板で後方に折り返し、底蓋の内側と機械に挟み込みながら底蓋を底蓋固定枠でしっかりと閉めます。
- 4 写真のつまみを反時計回りに回して緩めるとセンサーが左右にスライドします。センサーをラベル中央にセットし、つまみを締めます。
- 5 レバーを軽く握ると、先端よりラベルが出て来ます。ラベルが1枚剥離し終わるとレバーが握れなくなりますので、すぐに離して下さい。
- 6 これでラベルの貼り付けが可能です。対象物に貼り付けて下さい。
※レバーを握ったまま貼り付けしないで下さい。



<取扱いの注意点>

1. レバーはゆっくりと作動させて下さい。強い力で握ると内部の部品が破損し、故障致します。
2. ラベルの繰り出しが完了し、レバーが止まったら、握のを止めてすぐにレバーを離して下さい。
3. 精密機械ですので、落下や打ち付ける様な貼り方など、強い衝撃を与えないで下さい。
4. レバーなど指を挟む場所や刃などの鋭利な部品があります。特に幼児などの怪我には十分ご注意下さい。
5. 厚さ50ミクロン以下のラベルはお使いになれません。
6. 厚さ50ミクロン以上であっても、フィルム・合成紙などのラベルは作動不良を起こす可能性があります。
7. ラベルを貼る器具ですので、他の用途には使用しないで下さい。

<機種別使用可能ラベルサイズ>

機種	本体重量	ラベルサイズ(台紙巾は左右計+4mmまで可)		最大ロール外径
		巾	長さ	
APF-30	約312g	20mm~30mm	20mm~60mm	100mm
APF-60	約370g	20mm~60mm	20mm~60mm	100mm
APF-100	約420g	20mm~100mm	20mm~60mm	100mm

この製品の仕様は予告なく変更する事がございます